



ستون های مطالعه ته نشینی

RB 253

توضیحات:

این دستگاه با داشتن ستون های شفاف از جنس پلکسی گلس امکان مطالعات پایه و کاربردی فرآیند ته نشین سازی مواد جامد و معلق فراهم می سازد.

مشخصات:

- ستون های مشاهده لایه های ته نشینی
- محاسبه زمان ته نشینی لایه ها
- اندازه گیری چگالی لایه های ته نشینی
- صفحه قرارگیری ستون ها مجهز به لامپ جهت مشاهده بهتر لایه های ته نشینی
- استراکچر فلزی چرخدار از جنس کربن استیل
- دفترچه راهنما
- فیلم آموزشی بصورت CD
- یکسال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش

*جهت اطلاع از آخرین مشخصات فنی و تصاویر این محصول، با واحد فروش تماس حاصل فرمایید.

آزمایش های قابل انجام

۱. بررسی اثر غلظت اولیه محلول بر روی نرخ ته نشینی
۲. بررسی و بدست آوردن نمودار نرخ ته نشینی
۳. بررسی اثر ارتفاع اولیه محلول بر روی نرخ ته نشینی

شرایط محیطی:

- برق تک فاز
- دمای مطلوب ۱۰-۳۰ درجه سانتی گراد
- رطوبت ۸۰٪-۱۵٪

ابعاد دستگاه (L*W*H) mm: ۱۳۰۰×۴۵۰×۹۰۰

وزن دستگاه (kg): ۵۰

www.radmansanatco.com